

ALLMÄNT

Dessa produkter är levererade av Klimatbyrå AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

INJUSTERING

I de fall donet monteras i kombination med injusterings-spjäll skall spjällets K-faktor användas vid injusteringen.

SKÖTSEL

Vid rensning och rengöring öppnas snäpplåsen och den perforerade frontplåten fälls ned. Donet rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak eller enligt brukarens skötsel- och underhållsinstruktioner.

ÖVRIG DOKUMENTATION

Byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhäfte finns att hämta på vår hemsida www.klimatbyran.se.

DATA


Nom. luftflöden: Enligt tabell nedan.

Ljudnivå: <25 dB(A) för standarddon vid nom. luftflöden.

Lufthastighet i inloppsstos: Max. 3,0 m/s.

Rekommenderad brutto fronthastighet: 0,15 m/s i laboratoriemiljö samt 0,25 m/s i operationssalar.

Rekommenderad max. undertemperatur: 5°C.



Mått PUS

PUS	A x B x C	Ød	Nom. flöde (l/s)	Nom. tryckfall (Pa)
800	800x800x310	198	100	≈ 30
1500	800x1500x360	248	220	≈ 30
2200	800x2200x425	313	310	≈ 30
3000	800x3000x500	398	430	≈ 30

Anslutningslådan kan förses med rektangulär kanalanslutning.

Mått PUSI


PUSI	A x B x C	E	Ød	Nom. flöde (l/s)	Nom. tryckfall (Pa)
600x1200	595x1195x310	250	198	100	≈ 30
600x1800	595x1795x350	290	248	165	≈ 30
600x2400	595x2395x420	360	313	210	≈ 30
600x3000	595x2995x500	440	398	260	≈ 30
1200x1200	1195x1195x420	360	313	210	≈ 30
1200x1800	1195x1795x500	440	398	300	≈ 30
1200x2400	1195x2395x500	440	398	400	≈ 30

Anslutningslådan kan förses med rektangulär kanalanslutning.

Malmö: 040-671 27 50 Göteborg: 031-709 45 90 Stockholm: 08-764 57 10
Helsingborg: 042-15 45 50 Uppsala: 018-10 58 15 Piteå: 0911-24 06 00

Klimatbyrå AB förbehåller sig rätten till ändringar.

ANSLUTNINGSLÅDA PUS



ANSLUTNINGSLÅDA PUSI

